

## HPLC

## カラムエンドフィッティング、カラムコネクター、特注カラム

交換用カラムエンドフィッティング (カラムヘッド) :  
Discovery®/SUPELCO SIL™カラム用  
(2個入)

カラムのフィッティングが損傷した際にご使用  
下さい。内径により2種類のタイプがあります。



55200-U

カラムコネクター :  
Discovery/SUPELCO SIL カラム用

2本のカラムを直接デッドボリューム無しに接続  
できます。



55213

| 品名                                 | CAT. NO. | 価格(¥) |
|------------------------------------|----------|-------|
| カラムヘッド (カラム内径2.1mm用)               | 55201-U  | 4,400 |
| カラムヘッド (カラム内径3.0mm, 4.0mm, 4.6mm用) | 55200-U  | 4,400 |

| 品名       | CAT. NO. | 価格(¥) |
|----------|----------|-------|
| カラムコネクター | 55213    | 5,500 |

## 特注HPLCカラム

弊社カタログに記載されていないカラムは特注カラムとして提供を行っています。可能な充填剤を下の表に示します。詳細は弊社テクニカルサポート (TEL 03-5796-7350) までお問い合わせ下さい。

## カスタム用充填剤一覧

| 固定相                                 | 粒子径 (μm) | 固定相                     | 粒子径 (μm) | 固定相                     | 粒子径 (μm) |
|-------------------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| <b>Ascentis® シリーズ</b>               |          | <b>SUPELCO SIL シリーズ</b> |          | <b>SUPELCO SIL シリーズ</b> |          |
| C18                                 | 3        | ABZ+Plus                | 3        | LC-NH2                  | 3        |
|                                     | 5        |                         | 5        | LC-NH2                  | 5        |
|                                     | 10       |                         | 12       | LC-NH2-NP               | 5        |
| RP-Amide                            | 3        | C-ABZ                   | 5        | LC-Diol                 | 5        |
|                                     | 5        | Suplex™ pKb-100         | 5        | SAX1                    | 5        |
|                                     | 10       | LC-18-DB                | 3        | LC-SCX                  | 5        |
| C8                                  | 3        | LC-18-DB                | 5        | Hisep™                  | 5        |
|                                     | 5        | LC-18                   | 3        | LC-318                  | 5        |
|                                     | 10       | LC-18                   | 5        | LC308                   | 5        |
| <b>Discovery シリーズ</b>               |          | LC-18                   | 12       | LC-304                  | 5        |
| RP-AmideC16                         | 5        | LC-DABS                 | 3        | LC-3DP                  | 5        |
| C18                                 | 5        | LC-PAH                  | 3        | LC-3Diol                | 5        |
| C8                                  | 5        | LC-PAH                  | 5        |                         |          |
| Cyano                               | 5        | LC-18-S                 | 5        | <b>SUPELCOGEL シリーズ</b>  |          |
| <b>Discovery HS シリーズ</b>            |          | LC-18-T                 | 3        | TPR-100                 | 5        |
| C18                                 | 3        | LC-18-T                 | 5        | ODP-50                  | 5        |
|                                     | 5        | LC-8-DB                 | 3        | Ion Exclusion           | 9        |
|                                     | 10       | LC-8-DB                 | 5        |                         |          |
| F5                                  | 3        | LC-8                    | 3        |                         |          |
|                                     | 5        | LC-8                    | 5        |                         |          |
|                                     | 10       | LC-8                    | 12       |                         |          |
| PEG                                 | 3        | LC-DP                   | 5        |                         |          |
|                                     | 5        | LC-F                    | 5        |                         |          |
|                                     | 10       | LC-CN                   | 3        |                         |          |
| <b>Discovery BIO Wide Pore シリーズ</b> |          | LC-CN                   | 5        |                         |          |
| C18                                 | 3        | LC-PCN                  | 5        |                         |          |
|                                     | 5        | LC-1                    | 5        |                         |          |
|                                     | 10       | LC-Si                   | 3        |                         |          |
| C8                                  | 3        | LC-Si                   | 5        |                         |          |
|                                     | 5        | LC-Si                   | 12       |                         |          |
|                                     | 10       |                         |          |                         |          |
| C5                                  | 3        |                         |          |                         |          |
|                                     | 5        |                         |          |                         |          |
|                                     | 10       |                         |          |                         |          |