

HPLC アクセサリー

HPLC カラム周辺パーツ



エンブティーカラム

ご希望の充填剤を充填する場合、下記のエンブティーカラムがあります。

このカラムは、Supelco®製カラムのSUPELCO SIL™やDiscovery®に使用されているカラム構造とは異なります。

- 316ステンレススチール製カラム
- エンドフィッティングはスエジロックタイプ
- 内面研磨
- 構成

エンブティカラム1本

エンドフィッティング2個セット

2μmフリッツ 2個

1/16" チューブ用フェラル、ナット各2個

内径(mm)x 外径(インチ)x カラム長さ(cm)	CAT. NO.	価格(¥)
2.1mm x 1/4" x 25cm	59127	16,800
4.6mm x 1/4" x 15cm	59101	11,500
4.6mm x 1/4" x 25cm	59102-U	15,700
10mm x 1/2" x 25cm	58217	19,900



交換用フリッツ

上記のエンブティカラムの交換用フリッツで、カラム圧が上昇した場合やピーク形状に異常を生じた場合、交換すると問題が解決されることがあります。

フリッツのポア径の選択：

3μm充填剤は0.5μm、3μm以上の粒子径は2μmのフリッツをご使用下さい。

各 10 個入

フリッツ直径(インチ)	細孔径	CAT. NO.	価格(¥)
1/8"	0.5μm	59037	5,200
1/8"	2.0μm	59129	5,200
1/4"	0.5μm	59038	5,200
1/4"	2.0μm	58264	5,200
1/2"	2.0μm	58255	5,200



交換用フリッツ (スペルコカラム用)

各 2 個入

フリッツ直径(mm)	細孔径(μm)	CAT. NO.	価格(¥)
2.1mm	0.5μm	55203	4,400
2.1mm	2.0μm	55204	4,400
3.0mm	2.0μm	55208	4,400
4.0-4.6mm	0.5μm	55209	4,400
4.0-4.6mm	2.0μm	55210	4,400



フリッツキャップ リムーバーツール (スペルコカラム用)

1 内径 2.1 ~ 4.6mm 用

品名・内容	CAT. NO.	価格(¥)
フリッツキャップリムーバーツール	55216	7,700



デルリン製カラムプラグ

1/16" チューブ用

品名・内容	CAT. NO.	価格(¥)
10-32ねじ山フィッティング用、10個入	59031	4,200
Amersham Biosciences M6 フィッティング、4個入	54865	9,100

ヒント

スペルコ用カラムは外側に記されたマークより、内径がわかります。

内径4.6mm (外径3/8インチ) : 線2本
 内径4.0mm (外径3/8インチ) : 線ナシ
 内径3.0mm (外径3/8インチ) : 線1本
 内径2.1mm (外径1/4インチ) : 線2本

スペルコ用フリッツは色で細孔径を判別できます。

灰色 : 2.0μm

黒色 : 0.5μm