

HPLCアクセサリー インレットフィルター、デバブラー

10 μ mインレットフィルター

最も汎用な内径1.5mm及び内径2.2mm (Varianポンプ)、3.0mm (Watersポンプ) のチューブのいずれにもチューブを差し込むだけで装着できます。

SUS316&KEL-F製。



品名	CAT. NO.	価格(¥)
10 μ mスリップオンインレットフィルター	59277	3,100



2 μ mインレットフィルター

オールステンレス製。細孔径2 μ mフィルター使用。フィルター直径1.7cm、1/8"チューブ。

長さ(m)	膜厚(μ m)	BETA	CAT. NO.	価格(¥)
2 μ mインレットフィルター (ステンレス)			58267	7,300
1/8" x 1/16" ユニオン/フィッティング			22999	3,600
1/8" x 1/8" ユニオン/フィッティング			22041	4,500
テフロンフェラル (オプション)				
1/8"フロント (10個)			22058	6,200
1/8"バック (10個)			22059	5,900
1/16"フロント (5個)			22068	5,100
1/16"バック (5個)			22069	5,100

移動相エアートラップ

移動相エアートラップは、移動相リザーバーとポンプの間に接続し、エアがポンプヘッドに入り、送液が不安定になるのを未然に防ぎます。内径1.5mm、3.0mm (Waters用) テフロンチューブに接続できます。材質はKEL-F、テフロン、316ステンレス。



品名	CAT. NO.	価格(¥)
ユニバーサル移動相エアートラップ	58453	7,200



バイオコンパチブル インレットフィルター

ボトル底フィルター (55058)

細孔径2 μ mのUpchurch製PEEK™スパージングフリットが内蔵、外径1/8"チューブがプッシュオンコネクターで接続できます。

一体型フィルター/スパージャー (55021)

材質はPEEKとテフロン®製。細孔径2 μ m、10 μ mがあります。独特の設計により溶媒ボトル内の移動相を最後の2~3mLまで使用できます。スリップオンコネクターには、外径1/8 (内径1.5mm、2.2mm、3.0mm) チューブが接続できます。2個のスパージングフィルターにより効率の良いヘリウム脱気が行えます。

インレットフィルター (56705)

交換型の超高分子量ポリエチレンフィルター (細孔径10 μ m) をTefzel®製のネジ、ホルダーに固定したメタルフリータイプのフィルターユニットです。付属のTefzel製フランジレスフィッティングで接続します。

品名	CAT. NO.	価格(¥)
ボトル底フィルター (フィルター径28mm、GL-45)	55058	4,200
ボトル底フィルター (フィルター径23mm、GL-38)	A437	4,200
10 μ m、一体型フィルター/スパージャー	55022	6,600
インレットフィルターアセンブリー	56705	2,100
交換用フィルター (5個)	56706	3,100