

# PCB

## 単成分

PCB No.	CAS.NO.	品名	濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
1	2051-60-7	2-PCB / 2-Chlorobiphenyl	NEAT	100mg	35586-100MG	12,100	審 F
2	2051-61-8	3-PCB / 3-Chlorobiphenyl	NEAT	100mg	35592-100MG	12,200	審 F
3	2051-62-9	4-PCB / 4-Chlorobiphenyl	NEAT	100mg	35596-100MG	12,100	審 F
4	13029-08-8	2,2'-PCB / 2,2'-Dichlorobiphenyl	NEAT	10mg	36753-10MG	17,000	審 F
7	33284-50-3	2,4-PCB / 2,4-Dichlorobiphenyl	NEAT	100mg	35589-100MG	12,200	審 F
11	2050-67-1	3,3'-PCB / 3,3'-Dichlorobiphenyl	NEAT	10mg	34104-10MG	11,600	審 F
12	2974-92-7	3,4-PCB / 3,4-Dichlorobiphenyl	NEAT	100mg	35593-100MG	15,300	審 F
14	34883-41-5	3,5-PCB / 3,5-Dichlorobiphenyl	NEAT	100mg	35595-100MG	12,200	審 F
15	2050-68-2	4,4'-PCB / 4,4'-Dichlorobiphenyl	NEAT	100mg	35597-100MG	12,200	審 F
17	37680-66-3	2,2',4-PCB / 2,2',4-Trichlorobiphenyl	NEAT	10mg	34106-10MG	46,300	審 F
18	37680-65-2	2,2',5-PCB / 2,2',5-Trichlorobiphenyl	NEAT	10mg	34077-10MG	16,600	審 F
28	7012-37-5	2,4,4'-PCB / 2,4,4'-Trichlorobiphenyl	NEAT	10mg	35601-10MG	56,200	審 F
30	35693-92-6	2,4,6-PCB / 2,4,6-Trichlorobiphenyl	10µg/mL ヘプタン溶液	5mL	33889-5ML-R	14,400	審 F
32	38444-77-8	2,4',6-PCB / 2,4',6-Trichlorobiphenyl	NEAT	10mg	34158-10MG	69,300	審 F
33	38444-86-9	2',3,4-PCB / '2',3,4-Trichlorobiphenyl	NEAT	10mg	34159-10MG	32,400	審 F
52	35693-99-3	2,2',5,5'-PCB / 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl	NEAT	10mg	35599-10MG	34,000	審 F
			10µg/mL イソオクタン溶液	2mL	31297-2ML	20,000	審 F
63	74472-34-7	2,3,4',5-PCB / 2,3,4',5-Tetrachlorobiphenyl	NEAT	10mg	34160-10MG	101,500	審 F
70	32598-11-1	2,3',4',5-PCB / 2,3',4',5-Tetrachlorobiphenyl	NEAT	10mg	34199-10MG	37,000	審 F
77	32598-13-3	3,3',4,4'-PCB / 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl	NEAT	10mg	35496-10MG	23,400	審 F
101	37680-73-2	2,2',4,5,5'-PCB / 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl	NEAT	10mg	31094-10MG	42,400	審 F
			10µg/mL イソオクタン溶液	2mL	36902-2ML	19,400	審冷 F
105	32598-14-4	2,3,3',4,4'-PCB / 2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl	NEAT	10mg	34103-10MG	64,600	審 F
110	38380-03-9	2,3,3',4',6-PCB / 2,3,3',4',6-Pentachlorobiphenyl	NEAT	10mg	34192-10MG	87,600	審 F
118	31508-00-6	2,3',4,4',5'-PCB / 2,3',4,4',5'-Pentachlorobiphenyl	NEAT	10mg	33660-10MG	26,900	審 F
138	35065-28-2	2,2',3,4,4',5'-PCB / 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl	NEAT	10mg	35494-10MG	38,200	審 F
			10µg/mL イソオクタン溶液	2mL	36903-2ML	19,400	審冷 F
149	38380-04-0	2,2',3,4,5',6-PCB / 2,2',3,4,5',6-Hexachlorobiphenyl	NEAT	10mg	34105-10MG	83,000	審 F
151	52663-63-5	2,2',3,5,5',6-PCB / 2,2',3,5,5',6-Hexachlorobiphenyl	NEAT	10mg	34156-10MG	69,300	審 F
153	35065-27-1	2,2',4,4',5,5'-PCB / 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl	NEAT	10mg	35602-10MG	47,900	審 F
			10µg/mL イソオクタン溶液	1mL	47336	23,300	審 Su
			10µg/mL イソオクタン溶液	2mL	36904-2ML	19,400	審冷 F
156	38380-08-4	2,3,3',4,4',5-PCB / 2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl	100µg/mL ヘキササン溶液	2mL	33710-2ML	38,800	審冷 F
170	35065-30-6	2,2',3,3',4,4',5-PCB / 2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenyl	NEAT	10mg	34107-10MG	64,600	審 F
174	38411-25-5	2,2',3,3',4,5,6'-PCB / 2,2',3,3',4,5,6'-Heptachlorobiphenyl	NEAT	10mg	34157-10MG	46,300	審 F
180	35065-29-3	2,2',3,4,4',5,5'-PCB / 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl	NEAT	10mg	35495-10MG	38,600	審 F
			10µg/mL イソオクタン溶液	2mL	36905-2ML	19,400	審冷 F
209	2051-24-3	2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-PCB / Decachlorobiphenyl	NEAT	20mg	31092-20MG	11,900	審 F
			200µg/mL アセトン溶液	1mL	48318	4,600	審 Su
			10µg/mL ヘプタン溶液	5mL	33890-5ML-R	13,000	審冷 F

PCB  
Mix

製品名/メソッド/成分及び濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
<b>PCB 標準溶液(6種)PCB No.28, 52, 101, 138, 153, 180</b> 6成分、各成分濃度10µg/mLイソオクタン溶液	2mL 10mL	36906-2ML 36906-10ML	22,200 58,600	審冷 審冷 F F
PCB No.28 PCB No.52	PCB No.101 PCB No.138	PCB No.153 PCB No.180		
<b>PCB No.28, 52, 101, 138, 153, 180</b> 6成分、個別包装、10µg/mLイソオクタン溶液	10mLx1本ずつ	36907-1EA	67,500	審冷 F
PCB No.28 (36900) PCB No.52 (36901)	PCB No.101 (36902) PCB No.138 (36903)	PCB No.153 (36904) PCB No.180 (36905)		
<b>PCB 標準溶液(7種)PCB No.28, 52, 101, 138, 153, 180, 209</b> 7成分、各成分濃度10µg/mLイソオクタン溶液	2mL 10mL	36989-2ML 36989-10ML	25,500 62,900	審冷 審冷 F F
PCB No.28 PCB No.52 PCB No.101	PCB No.138 PCB No.153 PCB No.180	PCB No.209		
<b>PCB 同族Mix-1</b> 6成分、各成分濃度10µg/mLイソオクタン溶液	10mL	47330-U	12,200	審 Su
2,6-Dichlorobiphenyl 2,4,4'-Trichlorobiphenyl	2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl	2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl		
<b>PCB Mix</b> EPA525,EPA525.1,EPA525.2 8成分、各成分濃度500µg/mLヘキサン溶液	1mL	48246	22,400	審冷 Su
2-Chlorobiphenyl 2,3-Dichlorobiphenyl 2,4,5-Trichlorobiphenyl	2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl 2,2',3',4,6-Pentachlorobiphenyl 2,2',4,4',5,6'-Hexachlorobiphenyl	2,2',3,3',4,4',6-Heptachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,5',6,6'-Octachlorobiphenyl		
<b>DCMA PCB 混合溶液</b> 10成分、各成分濃度は下記のとおり ヘキサン溶液	2x5mL	48596-U	36,400	審 Su
2-Chlorobiphenyl, 100µg/mL 3,3'-Dichlorobiphenyl, 100µg/mL 2,4,5-Trichlorobiphenyl, 10µg/mL 2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl, 10µg/mL	2,3',4,5',6-Pentachlorobiphenyl, 10µg/mL 2,2',3,3',6,6'-Hexachlorobiphenyl, 10µg/mL 2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphenyl, 5µg/mL 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachlorobiphenyl, 5µg/mL	2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl, 5µg/mL Decachlorobiphenyl, 5µg/mL		
<b>CEN PCB 同族Mix 1</b> 12成分、各成分濃度10µg/mLヘプタン溶液	1mL	47927	11,400	審 Su
2,2',5-Trichlorobiphenyl 2,4,4'-Trichlorobiphenyl 2,4',5-Trichlorobiphenyl 2,2',3,5'-Tetrachlorobiphenyl	2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl 2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl	2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl 2,2',3,4',5',6-Hexachlorobiphenyl 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachlorobiphenyl		
<b>Aroclor Mix 1</b> ASTMD4861,EPA608,EPA625,NIOSH5503 4成分、各成分濃度200µg/mLメタノール溶液	1mL	48861	14,000	審 Su
Aroclor 1016 Aroclor 1232	Aroclor 1248	Aroclor 1260		
<b>PCBキット3</b> EPA505,EPA508,EPA8082,EPA8270,MISA(カナダ)Group27 7成分、個別溶液、各成分濃度200µg/mLメタノール溶液	1mLx1本ずつ	48825	38,000	審 Su
Aroclor 1016, 200µg/mL (48701) Aroclor 1221, 200µg/mL (48705)	Aroclor 1232, 200µg/mL (48702) Aroclor 1242, 200µg/mL (48706)	Aroclor 1248, 200µg/mL (48703) Aroclor 1254, 200µg/mL (48707)	Aroclor 1260, 200µg/mL (48704)	
<b>Aroclor&amp;農薬類キャリブレーションスタンダードキット</b> EPA8080,EPA8081 11品目、下記製品のキット各成分濃度1000µg/mLイソオクタン溶液	1mLx1本ずつ	48114	86,700	審冷 Su
Aroclor 1016 (48097) Aroclor 1221 (48098) Aroclor 1232 (44805)	Aroclor 1242 (44806) Aroclor 1248 (44807) Aroclor 1254 (44808)	Aroclor 1260 (44809) Aroclor 1262 (44810) Chlordane (48065-U)	TCL Pesticides Mix (48913) Toxaphene (48103)	
<b>Aroclorスタンダード Mix 1</b> EPA8082 4成分、各成分濃度は下記のとおり アセトン:メタノール(2:3)溶液	1mL	46846-U	8,000	審 Su
Aroclor 1016, 500µg/mL Aroclor 1260, 500µg/mL	Decachlorobiphenyl, 50µg/mL 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene, 50µg/mL			
<b>Aroclor Mix 2</b> ASTMD4861,EPA608,EPA625,NIOSH5503 3成分、各成分濃度200µg/mLメタノール溶液	1mL	48862	14,000	審 Su
Aroclor 1221 Aroclor 1242	Aroclor 1254			
<b>PCB キット-高濃度</b> EPA8082,MISA(カナダ)Group27 6成分、個別包装1mLx1本ずつのキット各成分濃度1000µg/mLイソオクタン溶液	1mLx1本ずつ	44803	18,100	審 Su
Aroclor 1232 Aroclor 1242	Aroclor 1248 Aroclor 1254	Aroclor 1260 Aroclor 1262		