

PCB / ポリ臭素化ジフェニルエーテル (PBDE)

Mix / 単成分

製品名 / メソッド / 成分及び濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
有機塩素系農薬類及びPCB類キット EPA608-S				
26成分、個別包装と3種類のMixのキット各成分濃度は下記のとおり	1mLx1本ずつ	48753-U	121,900	国産冷 Su
Aldrin, 20µg/mL (48673)		Endrin, 20µg/mL (48675)		
Aroclor 1016, 200µg/mL (48701)		Endrin aldehyde, 20µg/mL (48723-U)		
Aroclor 1221, 200µg/mL (48705)		Heptachlor, 20µg/mL (48676)		
Aroclor 1232, 200µg/mL (48702)		Heptachlor epoxide(isomer B), 20µg/mL (48677)		
Aroclor 1242, 200µg/mL (48706)		Toxaphene, 20µg/mL (48700-U)		
Aroclor 1248, 200µg/mL (48703)		EPA Pesticide Mix (48858-U)		
Aroclor 1254, 200µg/mL (48707)		Aroclor Mix 1 (48861)		
Aroclor 1260, 200µg/mL (48704)		Aroclor Mix 2 (48862)		
α-BHC, 20µg/mL (48683)				
γ-BHC(Lindane), 20µg/mL (48685)				
δ-BHC, 20µg/mL (48686)				
β-BHC, 20µg/mL (48684)				
Chlordane(mixture of isomers), 20µg/mL (48699)				
4,4'-DDD, 20µg/mL (48680)				
4,4'-DDE, 20µg/mL (48679)				
4,4'-DDT, 20µg/mL (48678)				
Dieldrin, 20µg/mL (48674)				
Endosulfan sulfate, 20µg/mL (48687)				

ポリ臭素化ジフェニルエーテル (PBDE)

PBDE No.	CAS.No.	品名	濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
3	101-55-3	4-Bromodiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	33661-1ML	72,000 冷 F
15	2050-47-7	4,4'-Dibromodiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	33662-1ML	72,000 冷 F
28	41318-75-6	2,4,4'-Tribromodiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	33663-1ML	82,400 冷 F
36	147217-79-6	3,3',5-Tribromodiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	33664-1ML	96,200 冷 F
37	147217-81-0	3,4,4'-Tribromobiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	34123-1ML	72,000 冷 F
47	5436-43-1	2,2',4,4' -Tetrabromodiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	33670-1ML	82,400 冷 F
49	243982-82-3	2,2',4,5'-Tetrabromodiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	33671-1ML	104,900 冷 F
66	189084-61-5	2,3',4,4'-Tetrabromobiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	34119-1ML	72,000 冷 F
71	189084-62-6	2,3',4,6-Tetrabromobiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	34118-1ML	72,000 冷 F
75	189084-63-7	2,4,4',6-Tetrabromobiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	34116-1ML	72,000 冷 F
77	93703-48-1	3,3',4,4'-Tetrabromobiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	34115-1ML	72,000 冷 F
85	182346-21-0	2,2',3,4,4'-Pentabromobiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	34114-1ML	72,000 冷 F
99	60348-60-9	2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	33676-1ML	82,400 冷 F
100	189084-64-8	2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	33681-1ML	72,000 冷 F
119	189084-66-0	2,3',4,4',6-Pentabromobiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	34121-1ML	72,000 冷 F
126	366791-32-4	3,3',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	33682-1ML	96,200 冷 F
138	182677-30-1	2,2',3,4,4',5-Hexabromobiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	34122-1ML	72,000 冷 F
153	68631-49-2	2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	33683-1ML	72,000 冷 F
154	207122-15-4	2,2',4,4',5,6'-Hexabromodiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	33684-1ML	72,000 冷 F
181	189084-67-1	2,2',3,4,4',5,6-Heptabromodiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	33685-1ML	96,200 冷 F
183	207122-16-5	2,2',3,4,4',5,6-Heptabromodiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	33686-1ML	96,200 冷 F
203	337513-72-1	2,2',3,4,4',5,5',6-Octabromodiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	33687-1ML	104,900 冷 F
205	446255-56-7	2,3,3',4,4',5,5',6-Octabromodiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	33688-1ML	96,200 冷 F
206	63387-28-0	2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonabromodiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	33689-1ML	122,100 冷 F
207	437701-79-6	2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonabromobiphenyl ether	10µg/mL	イソオクタン溶液	1mL	33617-1ML	72,000 冷 F
209	1163-19-5	Decabromobiphenyl ether	50µg/mL	イソオクタン:トルエン (9:1) 溶液	1mL	34120-1ML	72,000 冷 F