

新製品

	CAS.NO.	製品/内容	濃度	容量	CAT.NO.	備考	ブランド
Pesticides		Beflubutamid ベフルブタミド	NEAT	100mg	32866-U		Fluka
	33956-49-9	Codlemone コドレモン	NEAT	50mg	32716-50MG		Fluka
	5131-24-8	Ditalimfos ジタリムホス	100 µg/mL in アセトニトリル溶液	2mL	32832-2ML	劇	Fluka
		Etiocholanone エチオコラノン	100 µg/mL in アセトニトリル溶液	2mL	32833-2ML	劇	Fluka
		Flubendazole-d3 フルベンダゾール-d3	NEAT	10mg	32839-10MG		Fluka
	86763-47-5	Propisochlor プロピソクロール	NEAT	50mg	34056-50MG-R		Fluka
	203313-25-1	Spirotetramat スピロテトラマト	NEAT	100mg	32713-100MG		Fluka
		Tembotrione テンボトリオン	NEAT	100mg	32766-100MG		Fluka
	317815-83-1	Thiencarbazone-methyl チエンカルバゾンメチル	NEAT	100mg	32721-100MG		Fluka
VOC/SVOC		4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol diethoxylate 4-(3,6-ジメチル-3-ヘプチル)フェノールジエトキシレート	10 µg/mL in アセトン溶液	1mL	32864-1ML		Fluka
		4-(2-Ethyl-1-methylhexyl)phenol 4-(2-エチル-1-メチルヘキシル)フェノール	NEAT	10mg	32707-10MG		Fluka
		4-(1-Ethyl-1-methylhexyl)phenol 4-(1-エチル-1-メチルヘキシル)フェノール	NEAT	10mg	32702-10MG		Fluka
	5694-00-8	Glycidamide グリシドアミド	NEAT	100mg	04704-100MG		Fluka
		4-(1-Methyl-1-propylpentyl)phenol 4-(1-メチル-1-プロピルペンチル)フェノール	NEAT	10mg	32705-10MG		Fluka
	615-05-4	4-Methoxy-m-phenylenediamine 4-メトキシ-m-フェニレンジアミン	NEAT	100mg	32831-100MG		Fluka
	Antibiotic		5-Amino-2-methyl-3-nitrobenzamide 5-アミノ-2-メチル-3-ニトロベンザמיד	NEAT	10mg	32733-10MG	
		3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamide 3-アミノ-2-メチル-5-ニトロベンザמיד	NEAT	10mg	32731-10MG		Fluka
		Azaperol アザペロール	NEAT	10mg	32738-10MG		Fluka
		Carazolol-d7 カラゾロール-d7	NEAT	10mg	32819-10MG		Fluka
		Crystal violet-d6 trihydrate クリスタルバイオレット-d6 3水和物	NEAT	10mg	32853-10MG		Fluka
1035-77-4		β-Estradiol 3-methyl ether βエストラジオール 3-メチルエーテル	100 µg/mL in アセトニトリル溶液	2mL	32749-2ML	劇	Fluka
		Sarafloxacin-d8 hydrochloride trihydrate 塩酸 サラフロキサシン-d8 3水和物	NEAT	10mg	33756-10MG		Fluka
		Leucocrystal violet-d6 ロイコクリスタルバイオレット-d6	NEAT	10mg	32834-10MG		Fluka
Food Residue Analysis		569-64-2	Malachite green chloride マラカイトグリーン塩酸塩	NEAT	25mg	38800-25MG	
	81-88-9	Rhodamine B ローダミンB	NEAT	25mg	79754-25MG		Fluka
	573-58-0	Congo red コンゴレッド	NEAT	25mg	75768-25MG		Fluka
	1934-21-0	Tartrazine タートラジン	NEAT	25mg	03322-25MG		Fluka
		Phenolic antioxidant kit 2 フェノール系酸化防止剤キット2 Butylated hydroxyanisole 500 mg tert -Butylhydroquinone 500 mg 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol 500 mg 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene 500 mg Ethoxyquin 500 mg	9成分個別梱包 Lauryl gallate 500 mg Nordihydroguaiaretic acid 500 mg Octyl gallate 500 mg Propyl gallate 500 mg		40048-U		Supelco

新製品

	CAS.NO.	製品/内容	濃度	容量	CAT.NO.	備考	ブランド
Hormone		Hydroxymebendazole-d3 ヒドロキシメベンダゾール-d3	NEAT	10mg	32843-10MG		Fluka
		Mebendazole-d3 メベンダゾール	NEAT	10mg	32842-10MG		Fluka
	82050-13-3	2-Aminoflubendazole アミノフルベンダゾール	NEAT	10mg	32841-10MG		Fluka
	28163-36-2	Penbutolol hydrochloride 塩酸ペンブトロール	NEAT	10mg	32838-10MG		Fluka
		Propionylpromazine-d6 hydrochloride 塩酸プロピオニルプロマジン-d6	NEAT	10mg	32837-10MG		Fluka
		Acepromazine-d6 hydrochloride 塩酸アセプロマジン-d6	NEAT	10mg	32836-10MG		Fluka
	3758-34-7	β-Estradiol 17-propionate β-エストラジオール 17-プロピオン酸	100 µg/mL in シクロヘキサン溶液	2mL	32829-2ML		Fluka
		Clenproperol-d7 クレンプロペロール-d7	NEAT	10mg	32828-10MG		Fluka
	38339-11-6	Clenproperol クレンプロペロール	NEAT	10mg	32827-10MG		Fluka
37158-47-7	Clenpenterol hydrochloride 塩酸クレンペンテロール	NEAT	10mg	32825-10MG		Fluka	

	CAS.NO.	製品/内容	濃度	容量	CAT.NO.	備考	ブランド
IRMM/BCR/ERM 認証標準		Soya bean powder, ERM-BF410 10% Roundup ready™ 大豆GMOスタンダード 10% Roundup ready		1g	ERMBF410GK-1G		Fluka
		Soya bean powder, ERM-BF410 1% Roundup ready™ 大豆GMOスタンダード 1% Roundup ready		1g	ERMBF410DK-1G		Fluka
		Polyethylene ポリエチレン Analyte: Br, BDE47, BDE99, BDE100, BDE153, BDE154, BDE183, BDE197+204, BDE209, BB209, Sb		20g	ERMEC590-20G		Fluka
		Polypropylene ポリプロピレン Analyte: Br, BDE28, BDE47, BDE99, BDE100, BDE153, BDE154, BDE183, BDE197+204, BDE209, BB209, Sb		20g	ERMEC591-20G		Fluka

	製品/内容	濃度	容量	CAT.NO.	備考	ブランド
ICP/AAS (TraceCERT)	Multielement Standard Solution for 日本水道法 各成分濃度は下記の通り5%硝酸+0.1%フッ化水素酸溶液 Al,20mg/L Cr,5mg/L Mo,7mg/L Se,1mg/L As,1mg/L Cu,10mg/L Ni,1mg/L U,0.2mg/L B,10mg/L Fe,30mg/L Pb,1mg/L Zn,10mg/L Cd,1mg/L Mn,5mg/L Sb,0.2mg/L		100mL	61344-100ML	毒	Fluka
	Multielement standard solution I for ICP 各成分濃度は下記の通り10%硝酸溶液 Ag,10mg/L Bi,100mg/L Cr,50mg/L Li,50mg/L Na,50mg/L Ti,50mg/L Al,50mg/L Ca,10mg/L Cu,10mg/L Mg,10mg/L Ni,50mg/L Zn,10mg/L B,50mg/L Cd,10mg/L Fe,10mg/L Mn,10mg/L Pb,100mg/L Ba,10mg/L Co,10mg/L K,100mg/L Mo,50mg/L Sr,10mg/L		100mL	90243-100ML	劇	Fluka
	Multielement standard solution III for ICP 各成分濃度は下記の通り5%硝酸溶液 Ca,2000mg/L K,200mg/L Mg,400mg/L Na,1000mg/L		100mL	49596-100ML		Fluka
	Multielement standard solution IV for ICP 各成分濃度は下記の通り10%硝酸溶液 Al,40mg/L Be,10mg/L Cu,20mg/L Pb,40mg/L Zn,100mg/L As,40mg/L Cd,10mg/L Fe,100mg/L Se,100mg/L B,100mg/L Co,10mg/L Mn,10mg/L Ti,100mg/L Ba,40mg/L Cr,20mg/L Ni,20mg/L V,40mg/L		100mL	51844-100ML	毒	Fluka
	Multielement standard solution IV for ICP 各成分濃度は下記の通り10%硝酸溶液 Ag,10mg/L Ca,100mg/L Cu,10mg/L Li,10mg/L Ni,10mg/L V,10mg/L Al,10mg/L Cd,10mg/L Fe,100mg/L Mg,10mg/L Pb,10mg/L Zn,10mg/L Ba,10mg/L Co,10mg/L Ga,10mg/L Mn,10mg/L Rb,10mg/L Be,10mg/L Cr,10mg/L In,10mg/L Mo,10mg/L Sr,10mg/L Bi,100mg/L Cs,10mg/L K,100mg/L Na,100mg/L Ti,10mg/L		100mL	54704-100ML	劇	Fluka