



Fluka® TraceCERT® カスタム品（特注品）

弊社の TraceCERT シリーズはAAS、ICP、およびイオンクロマトグラフィー用の最高品質の認証スタンダードです。この TraceCERT シリーズと同じ品質で、お客様のご希望に沿って無機カスタムスタンダードをご提供いたします。



- ・ ISO/IEC 17025 と ISO Guide 34 のダブルの認定に基づいた証明書付
- ・ 高度なレベルの精度と信頼性
- ・ 最小限に抑えた不確かさとロットスペック値
- ・ 最低限2つの独立したリファレンスにトレーサブル（NIST・SI unit kg 等）
- ・ ISO Guide 31 に従って作成した証明書
- ・ 最大4年間保存可能（製品によって異なります）

カスタム品の御見積につきましては、弊社アナリティカル製品グループまでお問い合わせください。

TEL : 03-5796-7350 FAX : 03-5796-7355 e-mail : sialjpsp@sial.com

FAX送付状

シグマアルドリッチジャパン株式会社 アナリティカル製品グループ 宛
FAX:03-5796-7355

TraceCERTカスタム品の見積依頼 (Element)

会社名	
ご住所	
ご所属	
ご担当者様	
電話番号	
FAX番号	
E-Mail	

代理店名	
------	--

ご依頼内容:

下記の表にご希望の濃度をご記入ください。

総成分数 成分

H																		He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne	
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar	
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
Cs	Ba	*	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
Fr	Ra																	

La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Ac	Th	Pa	U*	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

*U...ウランの濃度は、10 mg/L 以下となります。

溶媒

HCL	
HNO3	

 濃度単位

mg/L	
mg/kg	

 容量 mL

*Matrixは HCL または HNO3 からお選びください。
*濃度単位は mg/L または mg/kg からお選びください。

この製品は,ISO/IEC 17025 (Guidelines for Testing Laboratories)およびISO Guide34 (Guideline for Reference Material Producers)に則った認証標準物質のカスタム品です。ISO Guide 31に則った認証書付。

ご記入後は、弊社アナリティカル製品グループ へご送付願います。

シグマアルドリッチジャパン株式会社 アナリティカル製品グループ
TEL:03-5796-7350 FAX:03-5796-7355 e-mail:sialjpsp@sial.com

FAX送付状

シグマアルドリッチジャパン株式会社 アナリティカル製品グループ 宛
FAX:03-5796-7355

TraceCERTカスタム品の見積依頼 (Anion/Cation)

会社名	
ご住所	
ご所属	
ご担当者	
電話番号	
FAX番号	
E-Mail	

代理店名	
------	--

ご依頼内容:
下記の表にご希望の濃度をご記入ください。

アニオン

総成分数 成分

Bromide : Br ⁻	Chloride : Cl ⁻	Chromate : CrO ₄ ²⁻	Cyanide : CN ⁻	Fluoride : F ⁻
Iodide : I ⁻	Nitrate : NO ₃ ⁻	Nitrite : NO ₂ ⁻	Phosphate : PO ₄ ³⁻	Sulfate : SO ₄ ²⁻
Chlorite	Chlorate	Perchlorate	Bromate	Thiocyanat
Thiosulfate	Sulfite			

濃度単位

mg/L	<input type="text"/>
mg/kg	<input type="text"/>

容量

mL

*濃度単位は mg/L または mg/kg からお選びください。

カチオン

総成分数 成分

Ammonium : NH ₄ ⁺	Barium : Ba ²⁺	Calcium : Ca ²⁺	Cadmium : Cd ²⁺	Cobalt : Co ²⁺
Copper : Cu ²⁺	Lead : Pb ²⁺	Lithium : Li ⁺	Magnesium Mg ²⁺	Manganese Mn ²⁺
Nickel : Ni ²⁺	Potassium : K ⁺	Sodium : Na ⁺	Strontium : Sr ²⁺	Zinc : Zn ²⁺
Cesium : Cs				

濃度単位

mg/L	<input type="text"/>
mg/kg	<input type="text"/>

容量

mL

*濃度単位は mg/L または mg/kg からお選びください。

この製品は,ISO/IEC 17025 (Guidelines for Testing Laboratories)およびISO Guide34 (Guideline for Reference Material Producers)に則った認証標準物質のカスタム品です。ISO Guide 31に則った認証書付。

ご記入後は、弊社アナリティカル製品グループへご送付願います。

シグマアルドリッチジャパン株式会社 アナリティカル製品グループ

TEL:03-5796-7350 FAX:03-5796-7355 e-mail:sialjpsp@sial.com