

バイアル キャンペーン

CTC (Combi PAL) オートサンプラー用

期間: 2009年10月1日~2010年3月末日



スクリュートップバイアル (マグネチック対応)



製品名		入数	CAT.NO.	キャンペーン 価格(¥)
バイアルのみ	10mL 透明ガラス、22.5 mm (O.D) × 46 mm (h)、fitting thread 18	100	SU860099	3,900
バイアルのみ	10mL 褐色ガラス、22.5 mm (O.D) × 46 mm (h)、fitting thread 18	100	SU860100	6,400
バイアルのみ	20mL 透明ガラス、22.5 mm (O.D) × 77.5 mm (h)、fitting thread 18	100	SU860097	4,500
バイアルのみ	20mL 褐色ガラス、22.5 mm (O.D) × 77.5 mm (h)、fitting thread 18	100	SU860098	6,900
セブタム、キャップ付	PTFE (白) / シリコン (ライトブルー)、18mm Φ、硬度;35shore A (ソフト)、マグネチック	100	SU860101	8,300
セブタム、キャップ付	PEFE (透明) / ブチルゴム (薄桃)、18mm Φ、硬度;55shore A (ミディアム)、マグネチック	100	SU860102	5,300
セブタム、キャップ付	PTFE (青) / シリコン (白)、18mm Φ、硬度;60shore A (ハード)、マグネチック	100	SU860103	11,000
バイアルラック	アクリル製、24mm Φ 25 本用、160 mm (L) × 160 mm (W) × 30 mm (H)	1	SU860107	11,000

クリンプトップバイアル (マグネチック対応)



製品名		入数	CAT.NO.	キャンペーン 価格(¥)
バイアルのみ	10mL 透明ガラス、丸底タイプ (22.6mmOD×46mm)	100	27294	3,800
		1,000	27295	37,000
バイアルのみ	20mL 透明ガラス、丸底タイプ (22.6mmOD×75mm)	100	27296	3,900
		1,000	27297	36,000
セブタム、キャップ付	PTFE (白) / シリコン (半透明青) 3.0mm 厚、20mm Φ、硬度;35shore A (ソフト)、マグネチック (金色) 8mm 穴	100	SU860105	8,300
セブタム、キャップ付	PTFE (白) / シリコン (透明青) 3.0mm 厚、20mm Φ、硬度;35shore A (ソフト)、マグネチック (金色) 5mm 穴	100	854179-U	8,200
セブタム、キャップ付	PEFE / ブチルゴム 3.0mm 厚、20mm Φ、硬度;50shore A (ミディアム)、マグネチック (金色) 5mm 穴	100	854178-U	10,400
SPME用 厚口クリンプトップ&薄型セブタム タイプ				
クリンプトップバイアルのみ	20mL 透明ガラス、丸底タイプ (23mmOD×75.5mm)	100	SU860104	4,000
クリンプキャップ、セブタム付	PTFE (青) / シリコン (白) 1.5mm 厚、20mm Φ、硬度;60shore A (ハード)、マグネチック (金色) 8mm 穴	100	SU860053	9,200
クリンプキャップ、セブタム付	バイトン (黒) 1.0mm 厚、20mm Φ、硬度;75shore A (ハード)、マグネチック (金色) 8mm 穴	100	SU860106	6,200
クリンパー&デキャッパー&ラック				
ハンドクリンパー	20mmΦ用 アジャスタブルタイプ	1	22316-U	28,800
ハンドデキャッパー	20mmΦ用	1	33183	28,800
バイアルラック	アクリル製、24mm Φ 25 本用、160 mm (L) × 160 mm (W) × 30 mm (H)	1	SU860107	11,000

GC及びHPLC オートサンプラー用2mL (1.5mL) バイアル

スクリュートップバイアル

多くのGC及びHPLCのオートサンプラーに適合します。
ただし、島津製作所の白色キャップ指定の装置にはご利用できません。
シリンジの貫通が容易な6.0mm口径の広口仕様です。



12 x 32mm、9mm スクリュートップバイアル (広口) & キャップ							
製品名		入数	CAT.NO.	キャンペーン 価格(¥)	入数	CAT.NO.	キャンペーン 価格(¥)
コンビニエンス キット (バイアル、キャップセブタム付)	バイアル: 2.0mL、透明ガラス、6.0mm口径 キャップ: 青色ポリプロピレン製、赤PTFE/白シリコン付、未組立て	—	—	—	1,000	SU860009	39,000
バイアルのみ	2.0mL、透明ガラス、6.0mm 口径	100	旧:854105 29000-U	2,000	1,000	29001-U	19,000
セブタム付キャップのみ	青色ポリプロピレン製、6mm センターホール、1.0mm 厚、PTFE/天然ラバー セブタム付	100	854161	3,200	1,000	854973	22,000
セブタム付キャップのみ	青色ポリプロピレン製、6mm センターホール、1.0mm 厚、赤PTFE/白シリコン セブタム付	100	SU860092	3,200	1,000	SU860019	28,000

クリンプトップバイアル

多くのGC及びHPLCのオートサンプラーに適合します。
ただし、島津製作所の白色キャップ指定の装置にはご利用できません。
シリンジの貫通が容易な6.0mm口径の広口仕様です。



12 x 32mm、広口、クリンプトップ (アルミシール) バイアル & キャップ							
製品名		入数	CAT.NO.	キャンペーン 価格(¥)	入数	CAT.NO.	キャンペーン 価格(¥)
コンビニエンス キット (バイアル、キャップセブタム付)	2.0mL、透明ガラス、1.0mm厚、透明PTFE/赤ラバー付 キャップ、未組立て	100	27239	3,000	1,000	SU860008	28,000
バイアルのみ	2.0mL、透明ガラス、6.0mm 口径、クリンプトップ	100	SU860055	1,600	1,000	854964	15,000
セブタム付キャップのみ	11mm、アルミニウム、銀、5.5mm 口径、1.0mm 厚、PTFE/赤ラバー セブタム付	100	854140	1,400	1,000	854980-U	11,000
セブタム付キャップのみ	11mm、アルミニウム、銀、5.5mm 口径、1.0mm 厚、PTFE/シリコン セブタム付	100	SU860080	2,900	—	—	—

クリンパー&デキャッパー&ラック							
製品名		入数	CAT.NO.	キャンペーン 価格(¥)			
ハンドクリンパー	2mLバイアル用 (11mmΦ用) アジャスタブルタイプ	1	22313-U	28,800			
ハンドデキャッパー	2mLバイアル用 (11mmΦ用)	1	33181-U	28,800			
バイアルラック	プラスチック製、11-12mm Φ 50 本用、192 mm (L) × 100 mm (W) × 23 mm (H)	5	23207	12,000			

・本カタログに掲載の製品及び情報は2009年10月1日現在の内容であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Webサイト (sigma-aldrich.com/japan) をご覧ください。
・掲載価格は希望納入価格 (税別) です。詳細は販売代理店様へご確認ください。
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品、家庭用その他試験研究以外の用途には使用できません。

SIGMA-ALDRICH®

シグマ アルドリッチ ジャパン株式会社
アナリティカル事業部

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー4F
製品に関するお問合せは、弊社テクニカルサポートへ
TEL:03-5796-7350 FAX:03-5796-7355
E-mail アドレス: sialjpsp@sial.com
在庫照会/ご注文方法に関するお問合せは、弊社カスタマーサービスへ
TEL:03-5796-7320 FAX:03-5796-7325
大阪営業所: 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル
TEL:06-6397-5963 FAX:06-6397-4649
URL: <http://www.sigma-aldrich.com/japan>

お問い合わせは下記代理店へ

SAJ1148 2009.10

SIGMA-ALDRICH®