






Brièvement pour des commandes d'Oligos chez SIGMA-ALDRICH

SIGMA-ALDRICH Chemie GmbH ● Industriestrasse 25 ● CH-9471 Buchs SG
 Votre support d'internet: Tel.: 081-755-2828 ● E-mail: CHEorders@europe.sial.com

1	Appelez notre site actuel et sécuritaire.	<p style="text-align: center;">www.sigma-aldrich.com</p> <p style="text-align: center;">① Si l'adresse change comme suit, vous êtes sur le correct site.</p> <p>Adresse  http://www.sigmaaldrich.com/Area_of_Interest/Europe_Home/Switzerland__Schweiz_.htm</p>																										
2	Cliquez sur „Login“. Le site Login apparaît.																											
3	Entrer: Mettez le nom d'utilisateur et mot de passe et cliquez sur „Login“. „Not Registered Yet“ est pour user non-registrés. Vous pouvez vous enregistrer vous-même.	<p>Login</p> <p>Login Name: <input type="text"/></p> <p>Password: <input type="password"/></p> <p>Continuing past this page constitutes your acceptance of the Site Use Terms.</p> <p><input type="button" value="LOGIN"/></p> <p>Forgot Your Password? Please enter your Login Name.</p> <p>Don't have a login name? Update Your Profile and provide one.</p>																										
4	Cliquez sur „Order Center“ et puis sur „Custom Products“ respectivement „Custom Products“	<p style="text-align: center;">Sigma-Aldrich Corporation</p> <p>Place A New Order Place real-time order(s) and receive order confirmation</p> <p>Request a Quote Get a formal Proforma Invoice/Quote for future purchases</p> <p>Custom Products Tools for configuring custom products (oligos, peptides & antisera)</p>																										
5	Cliquez sur le dossier avec le signe + avant „Oligonucleotides“ respectivement „Oligonukleotide“ Il se ouvre le menu comme indiqué. Pour standard commandes d'Oligos cliquez sur „DNA Oligos - modifiziert & nicht-modifiziert“ respectivement „DNA-Oligos modified & non-modified“	<p>Select the type of product you wish to calculate and order</p> <p> Oligonucleotides</p> <ul style="list-style-type: none"> DNA Oligos - modified & non-modified Dual labeled fluorogenic probe Molecular Beacon Phosphorothioate (S-Oligo) BigBand(™) Primer Pure and Simple Primer Multiple Oligos - Upload or paste multiple sequences <p> Peptides</p> <p> Antisera Packages</p>																										
6	Il vous présente le masque habituel pour entrer. Après donner le nom de la séquence des Oligos et la spécification, cliquez sur „PRICE“ respectivement „PREIS“.	<p>DNA Oligos - modified & non-modified</p> <p>Oligo Name: <input type="text"/></p> <p>Scale of Synthesis: <input type="text" value="0.025 umol"/></p> <p>Purification: <input type="text" value="DESALT = Deprotected and Desalted"/></p> <p>5' Modification: <input type="text" value="None"/></p> <p>Sequence (5' to 3'): <input type="text"/></p> <p>Bases: A C T G</p> <p>IUB Redundancies: (Click to Add)</p> <table border="0"> <tr> <td>B = G+T+C</td> <td>D = G+A+T</td> <td>H = A+T+C</td> <td>K = G+T</td> <td>M = A+C</td> <td>N = A+C+G+T</td> <td>R = A+G</td> </tr> <tr> <td>S = G+C</td> <td>V = A+C+G</td> <td>W = A+T</td> <td>Y = C+T</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Internal Modifications: (Click to Add)</p> <table border="0"> <tr> <td>Biotin = 7</td> <td>Biotin dT = @</td> <td>5 Bromo dC = P</td> <td>5 Bromo dU = Q</td> </tr> <tr> <td>5-Hydroxy Uridine = [5HDU]</td> <td>deoxyInosine = I</td> <td>Inosine with C = X</td> <td>5 Methyl dC = O</td> </tr> <tr> <td>8-Oxoguanine = [OXOG]</td> <td>Special (Define in notes below.) = [SPECIAL]</td> <td>TAMRA = 0</td> <td>deoxyUridine = U</td> </tr> </table> <p>3' Modification: <input type="text" value="None"/></p> <p>Aliquoted: (Supplied in solution) <input type="text" value="No"/></p> <p>Please provide details of your preferred buffer (water, TE or other) and specify both the final concentration and final volume for each aliquot. If you require the oligo(s) to be supplied in plates please supply full details. Unless specified otherwise, all oligos are supplied lyophilised in 1ml screw cap tubes.</p> <p>Notes / Special Instructions: <input type="text"/></p>	B = G+T+C	D = G+A+T	H = A+T+C	K = G+T	M = A+C	N = A+C+G+T	R = A+G	S = G+C	V = A+C+G	W = A+T	Y = C+T				Biotin = 7	Biotin dT = @	5 Bromo dC = P	5 Bromo dU = Q	5-Hydroxy Uridine = [5HDU]	deoxyInosine = I	Inosine with C = X	5 Methyl dC = O	8-Oxoguanine = [OXOG]	Special (Define in notes below.) = [SPECIAL]	TAMRA = 0	deoxyUridine = U
B = G+T+C	D = G+A+T	H = A+T+C	K = G+T	M = A+C	N = A+C+G+T	R = A+G																						
S = G+C	V = A+C+G	W = A+T	Y = C+T																									
Biotin = 7	Biotin dT = @	5 Bromo dC = P	5 Bromo dU = Q																									
5-Hydroxy Uridine = [5HDU]	deoxyInosine = I	Inosine with C = X	5 Methyl dC = O																									
8-Oxoguanine = [OXOG]	Special (Define in notes below.) = [SPECIAL]	TAMRA = 0	deoxyUridine = U																									

<p>7</p> <p>Vous voyez les prix et les disponibilités.</p> <p>Vous avez la possibilité avec „SAME TYPE“ de commander un Oligo similaire sans indiquer tous les spécifications de nouveau.</p> <p>Si vous cliquez sur „DIFFERENT TYPE“ ANDERER TYP“ vous avez le moyen de entrer un nouveau Oligo .</p>		<p>Current List of configured products</p> <p>Expand/Collapse All</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Well Name</th> <th>Type</th> <th>Purification</th> <th>Price Actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> sadfdf</td> <td>DNA Oligos - modified & non-modified</td> <td>0.025 umol DESALT = Deprotected and Desalted</td> <td>Quote Item </td> </tr> </tbody> </table> <p>Sequence (5' to 3'): <input type="text" value="AAA AAA AAA AAA"/></p> <p>Notes / Special Instructions: <input type="text"/></p> <p>Base Count: 12</p> <p>Aliquoted: No</p> <p>The calculated values shown below are representative of a product with the attributes you have defined. The final calculations determined in the production process will be shown on the QC sheet supplied with your order.</p> <p>Melting temperature (Tm) can be altered by sequence modifications such as phosphorothioate linkages (which lower Tm). The nearest neighbor values for these variations have not been determined; therefore, calculated values will be inaccurate.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Molecular Weight</th> <th>Melting Temp °C</th> <th>% GC Content</th> <th>Secondary Structure</th> <th>Primer Dimer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3696.55</td> <td>31.97</td> <td>0.00</td> <td>None</td> <td>No</td> </tr> </tbody> </table> <p> The product you configured could not be immediately priced on-line. It, and any other items you add to the same shopping cart, will be handled as a quote request. Once you receive your updated quote, you will be able to convert it to an order.</p> <p>Configure Another Custom Product: SAME TYPE DIFFERENT TYPE (Both options add items to your custom products list)</p> <p>Custom Products List Options: ADD TO & VIEW YOUR CART ADD TO CART & CONFIGURE ANOTHER PRODUCT CLEAR ENTIRE LIST</p>	Well Name	Type	Purification	Price Actions	sadfdf	DNA Oligos - modified & non-modified	0.025 umol DESALT = Deprotected and Desalted	Quote Item	Molecular Weight	Melting Temp °C	% GC Content	Secondary Structure	Primer Dimer	3696.55	31.97	0.00	None	No			
Well Name	Type	Purification	Price Actions																				
sadfdf	DNA Oligos - modified & non-modified	0.025 umol DESALT = Deprotected and Desalted	Quote Item																				
Molecular Weight	Melting Temp °C	% GC Content	Secondary Structure	Primer Dimer																			
3696.55	31.97	0.00	None	No																			
<p>8</p>	<p>Transférer la liste dans le caddie</p>	<p>Pour commander tous les Oligos que vous avez indiqué, cliquez sur „Add to & view your cart.“ ADD TO & VIEW YOUR CART</p>																					
<p>9</p>	<p>Eliminer des produits par exemple en cas de livraisons supplémentaires.</p>	<p>ⓘ Si vous voulez effacer un article de la commande, cliquez sur le rouge „X“ à droite auprès du prix du produit ligne voulu. L'étoile rouge vous signifie de rajouter le produit sur votre liste de favori.</p>																					
<p>10</p>	<p>Contrôlez l'information de votre adresse livraison. Si vous voulez, indiquez l'acheteur. L'adresse de facturation n'est pas modifiable.</p> <p>La colonne: „Votre référence“ vous devez le remplir.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Your Contact Information (for customer service/screening questions)</th> <th>Lieferadresse</th> <th>Rechnungsadresse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name: <input type="text" value="Stephanie Brown"/></td> <td>Test Kunde fuer Internet Bestellung</td> <td>Test Kunde fuer Internet Bestellung</td> </tr> <tr> <td>Telefon: <input type="text" value="08965131450"/></td> <td><input type="text" value="INTERNETKUNDE"/></td> <td>INTERNETKUNDE</td> </tr> <tr> <td>Fax: <input type="text" value="089 65 13 11 79"/></td> <td>INTERNETKUNDE</td> <td>INTERNETKUNDE</td> </tr> <tr> <td>E-mail: <input type="text" value="stbrown@europa.sial.com"/></td> <td>INTERNETKUNDE</td> <td>INTERNETKUNDE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kappelweg.1</td> <td>Kappelweg.1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Schnelldorf 91625 Germany</td> <td>Schnelldorf 91625 Germany</td> </tr> </tbody> </table> <p>Adresse ergänzen</p> <p>Purchase Order <input type="text"/></p> <p>ⓘ Votre référence est un labour obligatoire. S'il vous plaît remplissez cela par exemple avec La date, votre nom ou votre numéro de référence.</p>	Your Contact Information (for customer service/screening questions)	Lieferadresse	Rechnungsadresse	Name: <input type="text" value="Stephanie Brown"/>	Test Kunde fuer Internet Bestellung	Test Kunde fuer Internet Bestellung	Telefon: <input type="text" value="08965131450"/>	<input type="text" value="INTERNETKUNDE"/>	INTERNETKUNDE	Fax: <input type="text" value="089 65 13 11 79"/>	INTERNETKUNDE	INTERNETKUNDE	E-mail: <input type="text" value="stbrown@europa.sial.com"/>	INTERNETKUNDE	INTERNETKUNDE		Kappelweg.1	Kappelweg.1		Schnelldorf 91625 Germany	Schnelldorf 91625 Germany
Your Contact Information (for customer service/screening questions)	Lieferadresse	Rechnungsadresse																					
Name: <input type="text" value="Stephanie Brown"/>	Test Kunde fuer Internet Bestellung	Test Kunde fuer Internet Bestellung																					
Telefon: <input type="text" value="08965131450"/>	<input type="text" value="INTERNETKUNDE"/>	INTERNETKUNDE																					
Fax: <input type="text" value="089 65 13 11 79"/>	INTERNETKUNDE	INTERNETKUNDE																					
E-mail: <input type="text" value="stbrown@europa.sial.com"/>	INTERNETKUNDE	INTERNETKUNDE																					
	Kappelweg.1	Kappelweg.1																					
	Schnelldorf 91625 Germany	Schnelldorf 91625 Germany																					
<p>11</p>	<p>SUBMIT ORDER</p> <p>Vous recevez un numéro de commande avec une référence qui commence avec 80.. Votre commande a traité avec succès.</p>	<p>Confirmation of Sigma-Aldrich Order Number: 8000490914</p> <p>You have successfully completed your order.</p> <p>ⓘ Vous recevez une confirmation de commande par e-mail.</p>																					



SIGMA-ALDRICH

LEADERSHIP IN LIFE SCIENCE & HIGH TECHNOLOGY - OBSESSION WITH SERVICE - PASSION FOR PROCESS IMPROVEMENT