

Kapilláris GC oszlopok és sztenderdek zsírsav-metilészterekhez (FAME)

A Supelco® nagy hagyományokkal bír a gázkromatográfia területén. A Sigma-Aldrich most speciális oszlopokat kínál illékony rövidláncú, valamint Cis/Trans zsírsav-metilészterekhez.

SP™-2560 népszerű bis-cyanopropyl oszlop, kifejezetten FAME cis/trans izomerek elválasztására. Hőmérséklet egészen 250°C-ig.

Omegawax™ oszlop reprodukálhatóan méri pl. az omega-3 és omega-6 zsírsavakat. Mindegyik Omegawax™ oszlop ECL szerint tesztelt. Hőmérséklet tartomány: 50-280°C.

Új! SLB™-IL100 nagyon poláros oszlop, az ionos oszlopok minden jó tulajdonságával. Kifejezetten FAME analízishez fejlesztve. Hőmérséklet akár 230°C-ig.

Az akció 2009 December 31-ig érvényes.

Megrendeléskor hivatkozzon az **U27** kódra.

Kat. szám	FAME oszlop	I.D. (mm)	Length (m)	d _f (µm)	Kedvezményes ár (netto Ft.)
23348-U	SP™-2560	0.18	75	0.14	228 000
24056	SP™-2560	0.25	100	0.20	284 715
23362-U	SP™-2560 (AT 6850)	0.25	100	0.20	270 750
23399-U	Omegawax™	0.10	15	0.10	78 375
24136	Omegawax™	0.25	30	0.25	122 550
24152	Omegawax™	0.32	30	0.25	133 950
25374	Omegawax™	0.53	30	0.50	156 750
28883-U	Új! SLB™-IL100	0.18	20	0.14	85 500
28884-U	Új! SLB™-IL101	0.25	30	0.20	99 750
28886-U	Új! SLB™-IL102	0.25	60	0.20	225 150
28887-U	Új! SLB™-IL103	0.32	30	0.26	142 500
28888-U	Új! SLB™-IL104	0.32	60	0.26	230 850
Kat. szám	FAME standard				Kedvezményes ár (netto Ft.)
47885-U	37 Component FAME Mix 10 mg/mL in methylene chloride				18 525
48476	Omegawax™ Column Test Mix				9 975

További információkért, részletekért hívja irodánkat:
Sigma-Aldrich Kft. 1072 Budapest, NagyDiófa u. 7.
Tel: 235-9055. e-mail: vevoszolgalat@sial.com
Dobó András, 06-30-201-6233 Rechner Zsuzsa 06-1-235-9066

Fiolák és kupakok 45% kedvezménnyel!

Sigma-Aldrich üvegcsék és kupakok hatalmas választékát kínálja. Kedvező árakat és extra gyors kiszolgálást csak a Sigma-Aldrich kínál egyszerre. Vásároljon mindent egy helyről, kényelmesen és gyorsan.

Az akció 2009 December 31-ig érvényes.

Megrendeléskor hivatkozzon az **U27** kódra.

Kat. szám	Termék	db.	Headspace crimp	Kedv. Ár
854996	Aluminium seal with PTFE/silicone septum	100	20 mm crimp seal	7 055
854979	Aluminium seal with PTFE/butyl septum	100	20 mm crimp seal	3 574
854179-U	Magnetic seal with PTFE-faced silicone septum	100	20 mm crimp seal	8 058
SU860015	Magnetic seal with PTFE/silicone septum	100	20 mm crimp seal	8 466
SU860029	Clear glass, 22.5 x 46 mm, round bottom	100	10 mL crimp vial	2 571
Kat. szám	Termék	db.	Headspace screw	
SU860103	Magnetic cap with PTFE/silicone septum	100	18-400 screw cap	18 499
SU860102	Magnetic cap with PTFE-faced butyl septum	100	18-400 screw cap	8 277
SU860101	Magnetic cap with PTFE-faced silicone septum	100	18-400 screw cap	14 642
SU860097	Clear glass, 22.5 x 75.5 mm, round bottom	100	20 mL screw vial	7 196
SU860099	Clear glass, 22.5 x 46 mm, round bottom	100	10 mL screw vial	6 365
Kat. szám	Termék	db.	Headspace screw	
SU860006	UltraBond™ white PP with EPA quality liner	100	24-400 screw cap	9 532
SU860007	Tan PTFE/silicone, 3.2 mm thick 24-400 caps	100	22 mm septum	64 902
SU860001	Clear glass, 24-400 thread, 27.5 x 95 mm	100	40 mL screw vial	5 550
Kat. szám	Termék	db.	1.5 mL crimp vial	
854980-U	Aluminium seal with PTFE/red rubber septum	1000	11 mm crimp seal	11 037
SU860016	Aluminium seal with PTFE/silicone septum	1000	11 mm crimp seal	35 665
854998	Amber glass, 32 x 11.6 x 6.0 mm, marking spot	100	1.5 mL crimp top	1 771
SU860055	Clear glass, 32 x 11.6 x 6.0 mm	100	1.5 mL crimp top	1 850
SU860064	Clear glass, 32 x 11.6 x 6.0 mm, marking spot	100	1.5 mL crimp top	1 850
SU860067	Conical, clear glass, 6 x 31 mm	100	0.1 mL insert	3 229
Kat. szám	Termék	db.	1.5 mL screw vial	
SU860019	Blue PP cap with PTFE/silicone septum	1000	9 mm screw cap	38 408
854161	Blue PP cap with PTFE/red rubber septum	100	9 mm screw cap	2 430
854165	Clear glass, 32 x 11.6 x 6.0 mm, marking spot	100	1.5 mL screw top	1 474
SU860033	Amber glass, 32 x 11.6 x 6.0 mm, marking spot	100	1.5 mL screw top	2 399
SU860043	TPX 32 x 11.6 mm, integrated insert 0.2 mL	100	1.5 mL TopSert™	6 992
Kat. szám	Termék	db.	1.5 mL snap top vial	
SU860090	Transparent PE with PTFE/red rubber septum	100	11 mm snap seal	2 132
SU860093	Transparent PE with PTFE/silicone septum	100	11 mm snap seal	3 496
854974	Clear glass, 32 x 11.6 x 6.0 mm	1000	1.5 mL snap top	11 037

További információkért, részletekért hívja irodánkat:
Sigma-Aldrich Kft. 1072 Budapest, NagyDiófa u. 7.
Tel: 235-9055. e-mail: vevoszolgalat@sial.com
Dobó András, 06-30-201-6233 Rechner Zsuzsa 06-1-235-9066