

Sigma-Aldrich 核酸纯化-- 更多, 更快, 更省!

(RMB) (RMB) (RMB)

质粒抽提	品名	起始样本量	时间	溶解体积	一般产物量	货号	规格	目录价	促销价	平均单价
小抽	GenElute™ Plasmid Miniprep Kit	1.5ml	<30 min	100 ul	up to 20 ug	PLN-10	10 X	276	100	10.0
						PLN-70	70 X	4066	500	7.1
						PLN-350	350 X	4589	2300	6.6
中抽	GenElute™ HP Plasmid Midiprep Kit	50ml	30 min	1ml	up to 350 ug	NA0200S	4 X	927	550	137.5
						NA0200	25 X	2915	1550	62.0
大抽	GenElute™ HP Plasmid Maxiprep Kit	150 ml	30 min	3-5 ml	up to 1.2 mg	NA0300S	4 X	4040	600	150.0
						NA0300	10 X	2490	1350	135.0
特大抽	GenElute HP Plasmid Megaprep Kit	150 ml--1L	90 min	20 ml	up to 5 mg	NA0500	5 X	3,250	1950	390.0
去内毒素中抽	GenElute Endotoxin-Free Plasmid	5--40 ml	<95 min	1 ml	up to 250 ug	PLED35	35 X	3328	2700	77.1
去内毒素大抽	GenElute HP Endotoxin-Free Plasmid Maxiprep Kit	150 ml	40 min	3-5 ml	up to 1.2 mg	NA0400S	4 X	4248	1000	250.0
						NA0400	10 X	2932	1800	180.0
						NA0410	25 X	6747	4050	162.0
去内毒素特大抽	GenElute HP Endotoxin-Free Plasmid Megaprep Kit	200 ml--1L	90 min	20 ml	up to 5 mg	NA0600	5 X	4167	2500	500.0
去内毒素超大抽	GenElute HP Endotoxin-Free Plasmid Gigaprep Kit	up to 2.5 L	2 hours	50 ml	up to 15mg	NA0800	5 X	5043	3000	600.0
基因组DNA抽提	品名	起始样本量	时间	溶解体积	一般产物量	货号	规格	目录价	促销价	平均单价
哺乳动物基因组DNA	GenElute™ Mammalian Genomic DNA Kit	根据起始样本种类而定	20 min	200--400 ul	根据起始样本种类而定	G1N10	10 X	287	200	20.0
						G1N70	70 X	4781	1250	17.9
						G1N350	350 X	7605	5300	15.1
血液基因组DNA	GenElute™ Blood Genomic DNA Kit	up to 200ul 血液	<40 min	400 ul	up to 10 ug	NA2000	10 X	257	200	20.0
						NA2010	70 X	4502	1200	17.1
						NA2020	350 X	6422	5100	14.6
细菌基因组DNA	GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit	up to 1.5 ml 菌液	革兰氏阴性菌 <75 min; 革兰氏阳性菌 <120 min	400 ul	up to 20 ug	NA2100	10 X	4284	900	90.0
						NA2110	70 X	2756	1920	27.4
						NA2120	350 X	6984	4880	13.9

植物基因组DNA	GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep	up to 100mg 新鲜 或20mg 冻干组织	<40 min	100--200 ul	根据起始样本种类而定	G2N10-1KT	10 X	383	270	27.0
						G2N70-1KT	70 X	2451	1450	20.7
						G2N350-1KT	350 X	10569	6600	18.6

其它	品名	起始样本量	时间	溶解体积	一般产物量	货号	规格	目录价	促销价	平均单价
PCR产物纯化	GenElute™ PCR clean-up Kit	100 ul/ 10 ug DNA	<10 min	50 ul	回收率 up to 95%	NA1020	70 X	4266	700	10.0
胶回收	GenElute™ Gel Extraction Kit	<3.5g gel slice/ 10 ug DNA		25--50 ul	回收率 up to 80%	NA1111	70 X	4267	700	10.0
琼脂糖离心柱	GenElute™ Agarose Spin Columns	<200 mg gel slice	10 min	50--200ul	回收率 up to 70%	56500	70 X	4284	700	10.0

RNA 抽提	品名	起始样本量	时间	溶解体积	一般产物量	货号	规格	目录价	促销价	平均单价
总RNA										
TRI® 试剂	TRI® reagent RNA isolation reagent	up to 100mg 组 织, 10 ⁷ /10 ² cm平 板细胞, 0.25ml血 液/体液	90 min		5--15ug/10 ⁶ 细胞; 1-- 10ug/mg组织	T9424	100ml	4704	900	
哺乳动物总RNA	GenElute™ Mammalian total RNA miniprep kit	up to 10 ⁷ 细胞 /40mg组织	30 min		150 ug	RTN10	10 X	465	330	33.0
						RTN70	70 X	3140	2000	28.6
						RTN350	350 X	13845	8600	24.6
mRNA										
mRNA纯化	GenElute™ mRNA miniprep Kits	5--500ug 总RNA	40 min		总RNA的1-5%	MRN10	10 X	4281	900	90.0
						MRN70	70 X	7683	5400	77.1
直接抽提mRNA	GenElute™ Direct mRNA Miniprep Kit	up to 10 ⁷ 细胞 /50mg组织	60 min		up to 5 ug	DMN10	10 X	4313	920	92.0
						DMN70	70 X	8034	5600	80.0
其它										
DNase I	Amplification Grade DNase I	去除样品或产物中的基因组DNA污染				AMP-D1	1 kit	883	620	
RNA/later 保存溶液	RNA/later™ Tissue Storage and RNA stabilization solution	组织保存, 稳定RNA				R0901	100ml	4217	600	
						R0901	500ml	3887	2500	