

2019年6月17日～  
2020年3月31日

# GC/LC用 バイアルキャンペーン

サンプルのご用意がございます。お気軽にお問い合わせ下さい。

スクリュートップバイアル: 2mL (1.5mL)、12mm×32mm、9-425ネジ、広口

## Pico Pure Plus™ キャップ付きバイアル

Pico Pure Plusキャップは、LC/MS用に開発されたセプタムのない一体型キャップで、コンタミネーションを極限まで低減します。PTFE/シリコンセプタムよりもはるかにラクに貫通できるため、スリットは不要です。

Certified スクリュートップバイアル9-425ネジ (広口)  
12 mm (O.D.) × 32 mm (H) × 6 mm (I.D.)



LC分析に  
最適!

製品名	入数	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
<b>バイアルキットセプタムフリーキャップセット</b>			
2 mL 透明ガラスバイアル、9-425 ネジ、ポリエチレン製キャップ 付き	100	29422-U	¥4,900
2 mL 透明ガラス マーキングスポット付きバイアル、9-425 ネジ、ポリエチレン製キャップ付き	100	29423-U	¥5,600
2 mL 褐色ガラスバイアル、9-425 ネジ、ポリエチレン製キャップ付き	100	29424-U	¥5,300
2 mL 褐色ガラス マーキングスポット付きバイアル、9-425 ネジ、ポリエチレン製キャップ	100	29425-U	¥5,900

## Certified バイアルセット 豊富な種類!

透明・  
褐色ラベル付き  
スリット付き



29381-U

熱膨張性の低いタイプ1のホウケイ酸ガラスを使用し、ネジや寸法を厳密に管理すると共に汚染の少ないセプタム素材や梱包を用いております。

製品名	入数	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
<b>2mL(1.5mL) バイアル・青色 PP 製キャップ付きセット、9-425mm ネジ</b>			
2 mL 透明ガラス PTFE/シリコン付きキャップ	100	29378-U	¥4,500
2 mL 透明ガラス (ラベル付き) PTFE/シリコン付きキャップ	100	29381-U	¥4,900
2 mL 透明ガラス PTFE/シリコン(スリット) 付きキャップ	100	29379-U	¥5,900
2 mL 透明ガラス(ラベル付き) PTFE/シリコン(スリット) 付きキャップ	100	29384-U	¥6,100
2 mL 褐色ガラスPTFE/シリコン付きキャップ	100	29385-U	¥4,500
2 mL 褐色ガラス(ラベル付き) PTFE/シリコン付きキャップ	100	29386-U	¥4,900
2 mL 褐色ガラス(ラベル付き) PTFE/シリコン(スリット) 付きキャップ	100	29387-U	¥6,700

0.3mLタイプのインサートはバイアル口に焼き付けで固定されており円錐が中心に定まります。また、溶媒がインサートとバイアルの隙間に入る心配もなく安心してご利用いただけます。



29307-U

29391-U

製品名	入数	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
<b>1.5mL 円錐底バイアル・青色 PP 製キャップ付きセット、9mm ネジ</b>			
1.5mL、円錐底 透明ガラス PTFE/シリコン付きキャップ	100	29307-U	¥17,200
<b>0.3mL インサート付きバイアル・青色 PP 製キャップ付きセット、9mm ネジ</b>			
0.3mL、透明ガラス(ラベル付き) PTFE/シリコン付きキャップ	100	29391-U	¥15,900
0.3mL、透明ガラス(ラベル付き) PTFE/シリコン(スリット) 付きキャップ	100	29392-U	¥16,700
0.3mL、褐色ガラス(ラベル付き) PTFE/シリコン付きキャップ	100	29398-U	¥16,200
0.3mL、褐色ガラス(ラベル付き) PTFE/シリコン(スリット) 付きキャップ	100	29401-U	¥17,000

## Certified バイアル用 セプタム付きキャップ

製品名	入数	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
青色PP製キャップ、PTFE/赤色ラバー	100	29315-U	¥2,400
青色PP製キャップ、PTFE/シリコン	100	29319-U	¥2,700
青色PP製キャップ、PTFE/シリコン (スリット付き)	100	29320-U	¥3,700

## お徳用バイアルセット 1000 本入り

製品名	入数	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
2mL (1.5mL)、透明ガラス 青色ポリプロピレン製キャップ 赤 PTFE/白シリコン付き、未組立て	1000	SU860009	¥39,000



格安

### キャップ (セプタム付き)

製品名	入数	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
青色ポリプロピレン製キャップ 赤 PTFE/ラバーセプタム付き	100	854161	¥2,800
青色ポリプロピレン製キャップ 赤 PTFE/白シリコンセプタム付き	100	SU860092	¥3,200
	1000	SU860019	¥27,000

### インサート

製品名	入数	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
0.25mL ガラスインサート スプリングなし	100	29436-U	¥3,300
0.2mL ガラスインサート 下部スプリング付き	100	29435-U	¥7,800
0.1mL ガラスインサート 下部スプリング付き	100	SU860066	¥13,000
	1000	854110	¥70,000

## 低吸着性バイアルセット

おすすめ



低吸着性バイアルは、pH の変化や表面活性を最小とし計量値を良好とします。これは、これまでの化学的的表面処理 (シラン処理) ではなく、ガラス表面の水酸基を減少させる工程を用いているためです。この工程によりナトリウムやホウ素など不要な表面金属も排除されます。

### キャップ低吸着性バイアル用 (セプタム付き)

製品名	入数	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
青色 PP 製キャップ、PTFE/シリコン	100	29665-U	¥2,500
青色 PP 製キャップ、PTFE/シリコン (スリット付き)	100	29666-U	¥3,200

### 低吸着性バイアルキット (バイアル・キャップセット)

製品名	入数	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
0.3mL、透明ガラス、マーキングスポット付き、 PTFE/シリコン	100	29661-U	¥16,200
0.3mL、透明ガラス、マーキングスポット付き、 PTFE/シリコン (スリット付き)	100	29662-U	¥16,900
0.3mL、褐色ガラス、マーキングスポット付き、 PTFE/シリコン	100	29663-U	¥16,400
0.3mL、褐色ガラス、マーキングスポット付き、 PTFE/シリコン (スリット付き)	100	29664-U	¥17,000
1.2mL 円錐底 透明ガラス、PTFE/シリコン	100	29658-U	¥16,300
2 mL 透明ガラス、PTFE/シリコン	100	29651-U	¥5,000
2 mL 透明ガラス、PTFE/シリコン (スリット付き)	100	29652-U	¥6,100
2 mL 褐色ガラス、PTFE/シリコン	100	29653-U	¥5,800
2 mL 褐色ガラス、PTFE/シリコン (スリット付き)	100	29654-U	¥6,700

## バイアルのみ (一般用)




製品名	入数	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
2mL (1.5mL)、透明ガラス	100	29000-U	¥1,900
	1000	29001-U	¥17,000
2mL (1.5mL)、透明ガラス (ラベル付き)	100	854165	¥2,000
0.3mL、透明ガラス、インターロックバイアル	100	29081-U	¥11,500
2mL (1.5mL)、褐色ガラス	100	29004-U	¥2,000
2mL (1.5mL)、褐色ガラス (ラベル付き)	100	SU860033	¥2,200
0.3mL、褐色 ガラス、インターロックバイアル	100	29082-U	¥10,000

## キャップのみ (セプタム付き / 一般用)



製品名	入数	カタログ番号	キャンペーン 希望販売価格
<b>PTFE/赤ゴム セプタム</b>			
黒キャップ PP製	100	29043-U	¥2,500
青キャップ PP製	100	29044-U	¥2,900
乳白色キャップ PP製	100	29045-U	¥2,000
<b>PTFE/シリコン セプタム</b>			
黒キャップ PP製	100	29046-U	¥3,000
青キャップ PP製	100	29047-U	¥3,000
乳白色キャップ PP製	100	29048-U	¥3,000
<b>PTFE/シリコン スリット付きセプタム</b>			
黒キャップ PP製	100	29049-U	¥2,500
青キャップ PP製	100	29051-U	¥3,500
乳白色キャップ PP製	100	29052-U	¥3,500



メルク公式アカウント  
友だち追加は  
コチラ




サイエンス系  
お役立ちメディア  
M-hub



かんたんカタログ検索  
カタログ  
ファインダー



メルクライフサイエンス公式 Facebook ページ  
メルクライフサイエンス - Merck で検索



メルクライフサイエンス公式 Twitter アカウント  
メルクライフサイエンス - Merck で検索



メルクライフサイエンス - メールニュース  
www.merckmillipore.jp/wm

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。本紙記載の製品構成は諸般の事情により予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。記載価格に消費税は含まれておりません。記載内容は2019年6月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Supelco are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2019 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

## シグマ アルドリッチ ジャパン リサーチ事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら [www.sigma-aldrich.com/japan](http://www.sigma-aldrich.com/japan)

製品に関するお問い合わせは、テクニカルサービスへ

E-mail: [jpts@merckgroup.com](mailto:jpts@merckgroup.com) Tel: 03-6756-8245 Fax: 03-6756-8302

在庫照会・ご注文に関するお問い合わせは、カスタマーサービスへ

E-mail: [sialjpcs@sial.com](mailto:sialjpcs@sial.com) Tel: 03-6756-8275 Fax: 03-6756-8301

シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社はメルクのグループ会社です。