

NMR用 溶媒キャンペーン



キャンペーン期間

2021年6月14日～

2021年7月30日

ご注文分まで

全52品目!
希望販売価格が

最大**70%**
OFF!!

キャンペーン対象品 (抜粋)

製品名	カタログ番号	atom % D	TMS (トリメチルシラン) (%)	容量	容器	希望販売価格	キャンペーン 希望販売価格
1,2-ジクロロベンゼン-d ₄ 1,2-Dichlorobenzene-d ₄ 98 atom % D	331511-10G	98	—	10g	A	¥58,900	¥42,000
	331511-1G	98	—	1g	A	¥10,100	¥8,200
アセトン-d ₆ Acetone-d ₆ 99.9 atom % D	151793-10X0.75ML	99.9	—	0.75 ml×10本	A	¥6,160	¥3,100
アセトン-d ₆ Acetone-d ₆ 99.9 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS	434531-10G-GL	99.9	0.03	10g	A	¥6,160	¥5,000
	434531-10X1ML	99.9	0.03	1 ml×10本	A	¥7,180	¥5,700
ベンゼン-d ₆ Benzene-d ₆ 99.6 atom % D	151815-10X0.75ML	99.6	—	0.75 ml×10本	A	¥6,770	¥4,700
	151815-10X1ML	99.6	—	1 ml×10本	A	¥9,020	¥6,400
クロロホルム-d Chloroform-d "100%", 99.96 atom % D	151858-10G	99.96	—	10 g	G	¥9,020	¥3,800
	151858-10X0.5ML	99.96	—	0.5 ml×10本	A	¥7,080	¥3,100
	151858-10X0.75ML	99.96	—	0.75 ml×10本	A	¥8,310	¥3,800
	151858-10X1ML	99.96	—	1 ml×10本	A	¥9,430	¥4,000
シクロヘキサン-d ₁₂ Cyclohexane-d ₁₂ ≥99.6 atom % D	151866-10G	≥99.6	—	10g	A	¥48,800	¥29,700
	151866-1G	≥99.6	—	1g	A	¥6,670	¥3,600
重水 Deuterium oxide 99.9 atom % D	151882-10G	99.9	—	10g	G	¥4,100	¥2,600
	151882-10X1ML	99.9	—	1 ml×10本	A	¥6,570	¥3,900
重水 Deuterium oxide "100%", ≥99.96 atom % D	151890-10X0.75ML	≥99.96	—	0.75 ml×10本	A	¥8,920	¥4,800
	151890-10X1ML	≥99.96	—	1 ml×10本	A	¥11,400	¥8,000
重水 Deuterium oxide 99.9 atom % D, contains 0.05 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d ₄ acid, sodium salt	450510-10X0.75ML	99.9	—	0.75 ml×10本	A	¥4,200	¥3,100
ジメチルスルホキシド-d ₆ Dimethyl sulfoxide-d ₆ 99.9 atom % D	151874-10G-GL	99.9	—	10 g	G	¥5,650	¥2,600
ジメチルスルホキシド-d ₆ Dimethyl sulfoxide-d ₆ "100%", 99.96 atom % D	156914-10X0.5ML	99.96	—	0.5 ml×10本	A	¥25,500	¥7,600
	156914-10X0.75ML	99.96	—	0.75 ml×10本	A	¥33,600	¥10,500
	156914-10X1ML	99.96	—	1 ml×10本	A	¥44,500	¥13,200
ジメチルスルホキシド-d ₆ Dimethyl sulfoxide-d ₆ "100%", 99.96 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS	417939-10X0.75ML	99.96	0.03	0.75 ml×10本	A	¥25,500	¥18,500
メタノール-d ₄ Methanol-d ₄ ≥99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS	343803-10X0.75ML	≥99.8	0.03	0.75 ml×10本	A	¥19,600	¥12,300
メタノール-d ₄ Methanol-d ₄ ≥99.8 atom % D	441384-10X0.6ML	≥99.8	—	0.6 ml×10本	A	¥10,600	¥6,200
	441384-10X0.75ML	≥99.8	—	0.75 ml×10本	A	¥12,600	¥7,700
テトラヒドロフラン-d ₈ Tetrahydrofuran-d ₈ ≥99.5 atom % D	184314-1G	99.5	—	1 g	A	¥12,000	¥6,000
トルエン-d ₈ Toluene-d ₈ 99.6 atom % D	434388-10G	99.6	—	10g	G	¥17,400	¥10,300
トリフルオロ酢酸-d Trifluoroacetic acid-d 99.5 atom % D	152005-10X1ML	99.5	—	1 ml×10本	A	¥11,500	¥7,200

(容器の略号 A: アンプル、G: ガラスボトル)

▶ キャンペーン対象52品目について
はキャンペーンページを
参照ください。

bit.ly/3yiGR1y



定量NMR (qNMR) 用内部標準物質

最大20%OFF キャンペーン

キャンペーン期間
2021年6月14日～
2021年7月30日
ご注文分まで

近年、定量分析法として重要なツールのひとつとなった定量NMR法の内部標準法に使用する認証標準物質 (CRM) を期間中お求めやすい価格でご提供します

¹H Standard for quantitative NMR, TraceCERT

カタログ番号	製品名	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
01380-1G	Ethylene carbonate	¥24,100	¥20,000
03826-1G	Calcium formate	¥13,800	¥12,000
06185-1G	Benzoic acid	¥13,800	¥12,000
06856-1G	Duroquinone	¥13,800	¥12,000
07038-1G	Dimethyl terephthalate	¥13,800	¥12,000
14659-1G	Potassium phthalate monobasic	¥13,800	¥12,000
40384-1G	1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene	¥12,300	¥10,000
41867-1G	Dimethyl sulfone	¥13,800	¥12,000
42582-1G	Ethyl 4-(dimethylamino) benzoate	¥13,800	¥12,000
50409-1G	Thymol	¥13,800	¥12,000
74599-1G	1,3,5-Trimethoxybenzene	¥24,300	¥20,000
74658-1G	1,2,4,5-Tetramethylbenzene	¥13,800	¥12,000
89151-1G	Dimethylmalonic acid	¥13,800	¥12,000
92816-1G	Maleic acid	¥13,800	¥12,000
94681-1G	Methyl 3,5-dinitrobenzoate	¥23,700	¥19,000

³¹P Standard for quantitative NMR, TraceCERT

カタログ番号	製品名	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
93074-1G	Pentachlorobenzene *	¥47,500	¥38,000
05498-1G	Triphenyl phosphate	¥24,100	¥20,000
92214-1G	Potassium phosphate monobasic	¥13,500	¥11,000
96708-1G	Phosphonoacetic acid	¥39,100	¥32,000

※ 化審法 第一種特定化学物質該当のため、試験研究のみに使用することを証明する用途確約書の原本を受領後、納期約2～3ヶ月となります。

¹⁹F Standard for quantitative NMR, TraceCERT

カタログ番号	製品名	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
07563-500MG	4,4'-Difluorobenzophenone	¥13,800	¥12,000
53396-500MG	2,4-Dichlorobenzotrifluoride	¥13,800	¥12,000
80730-500MG	2-Chloro-4-fluorotoluene	¥22,800	¥19,000




定量NMR (qNMR) の概要や製品の詳細は
こちらからご確認ください

bit.ly/3ygr1og



Supelco®
Analytical Products



サイエンス系
お役立ちメディア
M-hub



かんたんカタログ検索
**カタログ
ファインダー**



メルクライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.com/wm



メルクライフサイエンス公式
SNS、動画コンテンツをご覧ください。

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。掲載価格は希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2021年6月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

シグマ アルドリッチ ジャパン リサーチ事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら www.sigmaaldrich.com/japan

製品に関するお問い合わせは、テクニカルサービスへ
E-mail: jpts@merckgroup.com Tel: 03-6756-8245

在庫照会・ご注文に関するお問い合わせは、カスタマーサービスへ
E-mail: sialjpcs@merckgroup.com Tel: 03-6756-8275 Fax: 03-6756-8301

シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社はメルクのグループ会社です。

CHM108-2106-20K-E