

# HPLC アクセサリー

## PEEK™ 製マイクロフィッティング

### Upchurch製 PEEKマイクロタイトフィッティング

Upchurchマイクロタイト フィッティングは、PEEK製スリーブを用い、フューズドシリカ又は他のキャピラリー チューブの接続をします。

用途：Microbore HPLC, MS, CE, SFC/SFE

スリーブ外径は 0.025 インチ (635µm)、内径は 0.005-0.021 インチ (125µm - 530µm)



P000598

マイクロフィンガータイトIフィッティング (10個入) (CAT. NO. 502405) F-125x  
 ●フェラルとナット一体型、PEEK製  
 ●6-32フィッティング  
 ●チューブ外径0.025インチ用



P000597

マイクロフィンガータイトIIフィッティング (CAT. NO. 502464) P-416  
 ●フェラルとナットがセパレート型  
 ●外径1/16"チューブ(茶)と0.025"チューブ(黒)用の2種類のフェラル  
 ●ナットとフェラルは別々にご購入ください。(フェラルはカスタム品)



P000599

マイクロタイトユニオン (CAT. NO. 502413) P-720  
 ●2本のキャピラリー チューブ接続用  
 ●ゼロデッドボリュームのデザイン  
 ●ゲージプラグ付 (チューブの適切な接続用)  
 ●マイクロフィンガータイトフィッティング I、2個



P000600

マイクロタイトアダプター (CAT. NO. 502421) P-770  
 ●1/16"外径チューブとキャピラリーチューブの接続用  
 ●ユニオン1個  
 ●マイクロフィンガータイトフィッティング (6-32) 1個  
 ●標準フィンガータイトフィッティング (10-32) 1個



P000601

マイクロT字 (CAT. NO. 502472) P-775  
 ●3本のキャピラリーチューブ接続用 (接続はマイクロフィンガータイトIIを使用)  
 ●0.025"外径チューブ用マイクロフェラル3個  
 ●フィーメール ナット3個  
 ●Swept Volume 29nL



P000602

マイクロ十字 (CAT. NO. 502480) P-777  
 ●4本の外径0.025インチキャピラリーチューブを接続  
 ●フェラルとフィーメールナット (CAT.NO.502464) 各 4個  
 ●Swept Volume 38nL



P000626

### マイクロタイトチューブスリーブ/キット

マイクロ フィッティングに、これらのPEEK製スリーブを用いキャピラリーチューブを接続します。外径は全て0.025インチです。キャピラリーチューブの外径より0.002-0.003インチ大きい内径のスリーブを選択して下さい。(各10本入)

内径	外径	色	参照P/N	CAT. NO.	価格(¥)
<b>マイクロタイトチューブスリーブ</b>					
0.005"/125µm	70-110µm	赤	F-180X	502510	3,800
0.007"/178µm	125-165µm	黄	F-181X	502561	4,400
0.013"/330µm	275-315µm	橙	F-184X	502618	4,400
0.015"/380µm	340-380µm	緑	F-185X	502626	4,400
0.018"/460µm	400-440µm	黒	F-186X	502634	4,400
<b>マイクロタイトスリーブキット</b>					
(下記3種を含む全8種、各6本入)			1328	502650	18,700
0.009"/230µm	175-215µm	天然	(F-182X)		
0.011"/280µm	225-265µm	青	(F-183X)		
0.021"/535µm	480-520µm	半透明	(F-187X)		



P000635

### Upchurch製マイクロフィッティングキット

キットの内訳

- 0.005, 0.007, 0.009, 0.011, 0.013, 0.0155, 0.018, 0.021インチ スリーブ、各10本
- マイクロタイト アダプター (CAT.NO.502421)、2個
- マイクロタイト ユニオン (CAT.NO.502413)、2個

品名	参照P/N	CAT. NO.	価格(¥)
マイクロタイト フィッティングキット	1356	502804	30,800

品名	参照P/N	CAT. NO.	価格(¥)
マイクロフィンガータイトIフィッティング	F-125X	502405	6,600
マイクロフィンガータイトIIフィッティング	P-416	502464	1,100
MF II 0.025"外径用フェラル	F-172	502456	800
MF II 1/16"外径用フェラル	F-132	502448	900
マイクロタイト ユニオン	P-720	502413	3,600
マイクロタイト アダプター	P-770	502421	3,600
マイクロT字	P-775	502472	16,500
マイクロ十字	P-777	502480	22,000