

HPLC アクセサリー

ステンレス製フィッティング

ステンレス製HPLCフィッティング

配管接合にはフェラル1つとメールナットを1つずつ使用。ロングタイプ (CAT. NO. 58257) は、レンチ締が容易にできるように、六角部分が長くなっています。



Rheodyne 製フィッティング

品名	参照P/N	数量	CAT. NO.	価格(¥)
ナット, 1/16"	6000-263	10	58256	9,400
ロングナット, 1/16"	6000-264	10	58257	11,500
エキストラロングナット, 1/16"		5	58687	問合せ
フェラル, 1/16"	6000-210	10	58258	7,300
フィッティングセット, 1/8" (ナットx1個, フェラル1個)	6000-082	1	57479	3,100
フェラル, 1/8"	6000-083	5	57480-U	問合せ

Valco 製フィッティング

品名	数量	CAT. NO.	価格(¥)
ナット, 1/16"	10	22990-U	4,000
ナット, 1/8"	10	22991	5,000
フェラル, 1/16"	10	22988	6,000
フェラル, 1/8"	10	22989	4,000
フェラル, 1/4"	10	58245-U	4,200

Waters 製フィッティング

品名	数量	CAT. NO.	価格(¥)
ナット, フェラル, 1/16"	各5個	58458	9,400

SSI 製フィッティング

品名	数量	CAT. NO.	価格(¥)
ナット, 1/16"	10	58760-U	6,300
フェラル, 1/16"	10	58762	4,200
プラグ, 1/16" (別途ナットが必要です)	10	58764	2,100
キャップ, 1/16" (別途ナットとフェラルが必要です)	10	58766	3,100



SSI 製 フィッティングキット

目的のフィッティングを見つけるのに便利なキット。コラムメーカーに関わらず、1/16インチのほとんどのコラムに接続可能です。

キット内容

SSIフェラル (5個入)	SSIカップリング, 0.10"ID (1個入)
SSIグランドナット (5個入)	SSI-CPIカップリング (2個入)
CPIフェラル (5個入)	CPIフィッティング, KEL-F (2個入)
CPIグランドナット (5個入)	CPIグランドナット (5個入)
E-Zグリップフェラル (3個入)	E-Zグリップグランドナット (3個入)

品名	CAT. NO.	価格(¥)
SSIコラム フィッティング キット	59280-U	38,800



フェラル セイバー ツール

1/16インチチューブ (0.010-0.030" ID) から、簡単にフェラルをはずすことが可能。

HPLC 装置からの取り外しやチューブの切断をすることなく、ステンレス製フェラルの取り外しが可能です。新しいフェラルの装着前に、チューブのヤスリがけなどのパイプの修繕が必要ないので便利です。フェラルの再使用が可能。セルフ-ロッキング SSI フェラルやレオダイナフェラルへの使用は推奨できません。

品名	CAT. NO.	価格(¥)
フェラル セイバー ツール	58647	11,500

HPLC アクセサリー ステンレス製フィッティング

Upchurch製 フィッティング キット

HPLC のカラムや配管ラインの取り付けや保守には、デッドボリュームのない適切なフィッティングを使用することが不可欠です。一般に用いられている配管のネジ規格は世界的にはほとんど共通ですが、フェラル先の長さ等は微妙に異なります。不適合な部品の使用は、漏れやピークの広がりの原因となります。このプラスチック製の箱キットにはHPLC操作に不可欠なフィッティング、チューブが含まれています。



P000587

価格 各¥59,800

構成部品	キットCAT. NO.	58635-U	58634	58636	58637	58638	58639	58640-U
	参照P/N	1404	1401	1407	1408	1411	1413	1418
	HPLCシステム	AGILENT®/ HP	BECKMAN®/ RHEODYNE	PERKIN- ELMER®	SPECTRA-PHYSICS/ RHEODYNE	VARIAN®/ RHEODYNE	WATERS	BIORAD/ RHEODYNE
ステンレス製ZDVユニオン、0.020"		2	2	2	2	2	2	2
ステンレス製ZDVユニオン、0.050"		—	—	—	—	—	—	2
ステンレス製ウォーターズ型 ZDVユニオン、0.020"		—	—	—	—	—	2	—
パーキンエルマー用 オス型ナット (SSI)		—	—	5	—	—	—	—
パーキンエルマー用 フェラル (SSI)		—	—	5	—	—	—	—
レオダイン用 オス型ショートナット		—	4	4	4	4	—	4
レオダイン用 オス型ロングナット		—	2	2	2	2	—	2
レオダイン用 オス型エクストラロングナット		—	2	2	2	2	—	2
レオダイン用フェラル ウォーターズ用オス型ナット		10	—	10	10	10	—	10
ウォーターズ用オス型ナット		—	—	—	—	—	10	—
ウォーターズ用フェラル		—	—	—	—	—	10	—
ステンレス製オス型ナット		10	5	5	5	5	5	5
ステンレス製メス型ナット		10	5	5	5	5	5	5
ステンレス製フェラル		20	10	10	10	10	—	10
Tefzel製キャップ		2	2	2	2	2	2	2
デルリン製プラグ		2	2	2	2	2	2	2
フィンガータイトII オス型ナット (デルリン製)		2	2	2	2	2	2	—
フィンガータイトIオス型ナット (一体型)		—	—	—	—	—	—	2
PEEK™製交換用 フェラル		4	4	4	4	4	4	—
デルリン製1/16"フランジレス オス型ナット、黒色		6	6	6	6	6	6	—
Tefzel製1/16"フランジレス フェラル		6	6	6	6	6	6	—
ステンレス製チューブ								
5cm x 0.01" ID		4	4	4	4	4	4	4
10cm x 0.01" ID		4	4	4	4	4	4	4
20cm x 0.01" ID		4	4	4	4	4	4	4
5cm x 0.02" ID		4	4	4	4	4	4	4
10cm x 0.02" ID		4	4	4	4	4	4	4
20cm x 0.02" ID		4	4	4	4	4	4	4

HPLC アクセサリー

ステンレス製ユニオン/チューブ

Amersham Biosciences製 チューブユニオン

M6 → 1/16" 変換用。

54866

P000589

品名	CAT. NO.	価格(¥)
M6→Waters (ステンレス製、2個入)	54866	27,100
M6→Valco、10-32ねじ山 (TFE製、2個入)	54868	18,600



58768



58780-U

SSI製 ユニオン

ステンレス製、1/4-28 ねじ山。

品名	チューブ外径	内径	CAT. NO.	価格(¥)
カップリング (ナット、フェラル付、各1個入)				
	1/16"	0.043"	58768	6,300
	1/16"	0.015"	58769	7,300
	1/16"	0.010"	58770	8,400

アダプターカップリング (SSI →ウォーターズ)

1/16"	0.015"	58774-U	問合せ
-------	--------	---------	-----

T字 (ナット、フェラル付、各1個入)

1/16"	0.043"	58780-U	11,500
1/16"	0.015"	58781	13,600

Valco製 カラム レデュースングユニオン

ステンレス製。ナット & フェラル付。



59026

59110-U

P000595

品名	CAT. NO.	価格(¥)	
インターナル レデュースング ユニオン (ZDL仕様、各1個入)			
1/16" → 1/32"	0.25mm	59026	7,300
1/8" → 1/16"	0.75mm	22999	3,600
1/4" → 1/16"	0.75mm	58249	4,200
エクスターナル レデュースング ユニオン (ZDL仕様、各1個入)			
1/4" → 1/16"	0.25mm	59110-U	4,200



22997-U

58283

Z227242

22949

58625-U

Z226807

P000588

Valco製 ユニオン

全てステンレス製。ナット & フェラル付。

品名	チューブ外径	内径	CAT. NO.	価格(¥)
インターナル ユニオン(1個)	1/16"	0.75mm	22997-U	3,000
	1/16"	0.25mm	58627	4,200
インターナル レデュースー(1個)	1/16" → 1/32"	0.25mm	59025-U	6,300
	1/8" → 1/16"	0.25mm	22949	3,000
T字(1個)	1/16"	0.75mm	58283	5,200
	1/16"	0.25mm	58626	7,300
十字(1個)	1/16"	0.25mm	58625-U	8,400
ユニオン、 PEEK™製(1個)	1/16"	0.25mm	Z227242	7,300
ユニオン(1個)	1/16"	0.25mm	Z226807	6,300

Waters製 ユニオン

ステンレス製、1/16" 用。

58289



品名	CAT. NO.	価格(¥)
Waters ユニオン	58289	9,400

ステンレス製キャピラリーチューブ

316ステンレス製、外径1/16"用。各1本入。5, 10, 20cm長は直線タイプ、他の長さはコイルタイプ。

チューブ内径/チューブ長	CAT. NO.	価格(¥)
0.005" ID (誤差: ±0.001")		
/5cm	56707	1,000
/10cm	56708	1,000
/20cm	56709	1,000
/30cm	56710-U	1,000
/0.5m	56711	2,100
/1.0m	56712-U	3,100
0.007" ID (誤差: ±0.001")		
/5cm	56713	1,000
/10cm	56714	1,000
/20cm	56715-U	1,000
/30cm	56716	1,000
/0.5m	56717	2,100
/1.0m	56718-U	3,100
0.010" ID (誤差: ±0.001")		
/5cm	56719	1,000
/10cm	56720-U	1,000
/30cm	56722	1,000
/0.5m	56723	2,100
/1.0m	56724	3,100
0.020" ID (誤差: ±0.001")		
/20cm	56727	1,000
/30cm	56728	1,000
/0.5m	56729	2,100
/1.0m	56730-U	3,100
0.030" ID (誤差: ±0.001")		
/5cm	56731	1,000
/10cm	56732	1,000
/20cm	56733-U	1,000
/30cm	56734-U	1,000
/1.0m	56736	3,100
0.040" ID (誤差: ±0.001")		
/5cm	56737	1,000
/10cm	56738	1,000
/20cm	56739	2,100
/30cm	56740-U	2,100
/0.5m	56741-U	3,100
/1.0m	56742-U	5,500

ステンレスチューブ キット

各キット内容:

1/16インチ 5cm (10本)、10cm (10本)

1/32インチ ナローボアHPLC用、6"/15cm (2本)、12" 30cm (2本)

品名	CAT. NO.	価格(¥)
1/16" OD x 0.005" ID	502839	7,700
1/16" OD x 0.007" ID	502820	7,700
1/16" OD x 0.010" ID	502812	7,700
1/16" OD x 0.020" ID	502847	7,700
1/32" OD x 0.005" ID	58404	11,500